






LOC	DIST	REVSIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
J	—		F2	REVISED PER ECR-21-102187	19APR2021	PJ	DZ

- 注：
1. 適用製品規格 108-5302
△ 5極ハウジングの回路NO.2と4のコンタクト2本抜き仕様
3. かん合相手製品型番
3.96MM ピッチ 2極プラグハウジング：表2参照
リセコンタクト：175151-X (AWG#26-#22)
：175152-X (AWG#20-#16)
△ C寸法は基板穴をパンチ加工する場合、
基板にクラックが発生しない様、寸法設定してください。
△ 4極ハウジングの回路NO.1と3のコンタクト2本抜き仕様
△ 4極ハウジングの回路NO.2と4のコンタクト2本抜き仕様

- NOTES：
1. PRODUCT SPEC 108-5302
△ CIRCUIT NO.2 AND 4 ARE VACANT OF 5POS HOUSING
3. MATING CONN. P/N
3.96MM PITCH 2POS PLUG HSG: SEE TABLE 2
REC CONTACT: 175151-X (AWG#26-#22)
：175152-X (AWG#20-#16)
△ PLEASE DECIDE THE DIMENSION C SO THAT PREVENT CRACKING
OF P.C.B
△ CIRCUIT NO.1 AND 3 ARE VACANT OF 4POS HOUSING
△ CIRCUIT NO.2 AND 4 ARE VACANT OF 4POS HOUSING
△ OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING
PER D.RENAUD/D.SINISI



型番 178498 対象 (APPLIED P/N 178498) 型番 178497 対象 (APPLIED P/N 178497)
178499 対象 (APPLIED P/N 178499)

表1
TABLE1

NO.	名称 (NAME)	材料 (MATERIAL)
①	タブ (TAB)	黄銅 錫めっき (BRASS TIN PLATED)
②	ヘッダーハウジング (HEADER HOUSING)	6/6ナイロンガラス強化 (6/6 NYLON GLASS FILLED)

表 2 (TABLE 2)

ヘッダーアセンブリ P/N (HDR ASS'Y P/N)	極数 (POS.)	適合相手 P/N (MATING CONN. P/N)
178497	4	178481
178498	5	178482
178499	6	178483

基板レイアウト寸法 (P.C.B LAYOUT)
適用基板厚 1.6 (APPLICABLE P.C.B THK : 1.6)

SUPERSEDED BY 178497-1			3.96MMピッチ 4極 (3.96MM PITCH 4POS)	自然色 (NATURAL)	6-178497-1
△	11.88	16.98	7.92MMピッチ 2極 (7.92MM PITCH 2POS)	青 (BLUE)	5-178497-6
△	11.88	13.58		赤 (RED)	6-178497-2
△	11.88	16.98		自然色 (NATURAL)	5-178497-1
OBSOLETE △			3.96MMピッチ 6極 (3.96MM PITCH 6POS)	黒 (BLACK)	178499-9
				青 (BLUE)	178499-6
				黄色 (YELLOW)	178499-4
OBSOLETE △				赤 (RED)	178499-2
	19.80	21.50		自然色 (NATURAL)	178499-1
			△ 7.92MMピッチ 3極 (7.92MM PITCH 3POS)	黒 (BLACK)	3-178498-9
OBSOLETE △				青 (BLUE)	3-178498-6
				黄色 (YELLOW)	3-178498-4
				赤 (RED)	3-178498-2
OBSOLETE △	15.84	17.54		自然色 (NATURAL)	3-178498-1
			3.96MMピッチ 5極 (3.96MM PITCH 5POS)	黒 (BLACK)	178498-9
				青 (BLUE)	178498-6
OBSOLETE △				黄色 (YELLOW)	178498-4
				赤 (RED)	178498-2
	15.84	17.54		自然色 (NATURAL)	178498-1
OBSOLETE △			3.96MMピッチ 4極 (3.96MM PITCH 4POS)	黒 (BLACK)	178497-9
				青 (BLUE)	178497-6
				黄色 (YELLOW)	178497-4
OBSOLETE △				赤 (RED)	178497-2
	11.88	13.58		自然色 (NATURAL)	178497-1
	"N"	"M"	"L"	ハウジング色調 (COLOR)	型番 (P/N)
寸法 (DIMENSION)			コネクタピッチ及び極数 CONN.PITCH AND POS		

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN Y.NARISAWA 13MAR'91	TE Connectivity	
DIMENSIONS: 単位: 英 mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差	CHK N.ONQUE 13MAR'91	AMP UP CONN. 3.96MM PITCH 4-6POS TAB HEADER ASSY (H TYPE)	
10以下 ± 0.2	10を超え30以下 ± 0.25	APVD Y.FUJITA 13MAR'91	SIZE A2	
30を超え100以下 ± 0.3	ANGLES ± 3°	PRODUCT SPEC 製品規格	CAGE CODE 00779	
MATERIAL 材料	FINISH 仕上	APPLICATION SPEC 取付適用規格	DRAWING NO 番号 C-178497	
SEE TABLE 1	SEE TABLE 1	WEIGHT	RESTRICTED TO	
CUSTOMER DRAWING		SCALE 尺度		SHEET 1 OF 1
		REV F2		

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[178497-1](#)